


LL NEEDLE TIPS (LUER LOCK)



Spécifications par référence :

1. Modèle court (rose) – Ref. AC-S038 (6 pieces)

- Longueur total : 50 mm
- Longueur utile : 38 mm
- Diamètre extérieur (DE) : 0,90 mm
- Diamètre intérieur (DI) : 0,60 mm

2. Modèle moyen (jaune)– Ref. AC-S100 (6 pièces)

- Longueur totale : 116 mm
- Longueur utile : 100 mm
- Diamètre extérieur (DE) : 1,50 mm
- Diamètre interne (DI) : 1,10 mm

3. Modèle long (vert)– Ref. AC-S200 (6 pieces)

- Longueur total: 216 mm
- Longueur utile : 200 mm
- Diamètre extérieur (DE) : 1,80 mm
- Diamètre interne (DI) : 1,54 mm

DESCRIPTION GÉNÉRAL

Embouts de précision composés d'une base en plastique et d'une canule en métallique. Conçus pour atteindre des zones d'application profondes, étroites ou difficiles d'accès grâce à leur petit diamètre et à leurs longueurs variables

ÉQUIPEMENT COMPATIBLE

- **Connexion:** Système Luer Lock système
- **Injecteur compatible :** Exclusivement compatible avec les embouts Plastiform LL (Ref. **AC-030** et **AC-031**).

COMPATIBILITÉ PRODUIT

- Conçus pour une utilisation avec les produits fluides de la gamme Plastiform en cartouches de 50 mL.
- Recommandation principale : plastiform F20

INSTRUCTIONS ET RÉUTILISABLE

- **Avertissement de polymérisation :** dès que les deux composants du produit entrent dans l'injecteur, le processus de polymérisation commence. Le produit durcira en quelques minutes.
- **Statut de l'embout:** L'embout LL (AC-030 ou AC-031) n'est pas réutilisable une fois que le produit a durci à l'intérieur
- **Réutilisabilité des embouts aiguille:** contrairement à l'embout, les embouts aiguille LL peuvent être réutilisés
 - Laisser le produit à l'intérieur de l'aiguille polymériser complètement
 - Une fois durci, retirer l'aiguille de l'embout
 - Extraire le bouchon solide de produit polymérisé de l'intérieur de l'aiguille
 - L'aiguille est désormais prête à être réutilisée

EMBALLAGE

Disponible en lot de 6 pièces (Valable pour les 3 références).

